

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ CPA 2500

CHORD



Black

Silver

ОПИСАНИЕ

Предусилитель CPA2500 служит звеном, используемым перед основным усилением мощности в качественной hi-fi системе. В минималистской конструкции Chord CPA2500 используется высокоточный симметричный усилительный каскад с превосходными характеристиками.

Предусилитель управляется вручную или при помощи пульта ДУ и оборудован переключателем несимметричного источника линейного уровня для выбора и регулировки чувствительности до 6 несимметричных входных источников.

CPA2500 – полноценный усилитель, согласующийся по стилю и характеру с усилителем мощности SPM650. Прозрачное открытое звучание CPA2500 мгновенно распознает каждый, кто знаком с особенностями акустики компании Chord. CPA2500 ненавязчиво «растворяется» в музыке. Крупный дисплей и возможность использования пульта ДУ позволяют легко управлять шестью несимметричными выходами.

Предусилитель оборудован двумя отдельными входами и выходами для мониторинга. Мониторинг можно производить с любого источника на любой из выходов для записи. CPA2500 оборудован двумя входными селекторными шинами, каждая из которых предназначена для одного из выходов мониторинга.

CPA2500 оснащен двумя парами симметричных и одной парой несимметричных выходов. Выходной каскад специально согласован для идеального соответствия любым усилителям мощности Chord. Шесть пар несимметричных RCA разъемов предусилителя предназначены для двух CD-проигрывателей, видеомagneфона или DVD-рекордера, тюнера; два выхода предназначены для записи и мониторинга.

Предусилитель может управляться вручную или при помощи пульта ДУ. Громкость отражается на дисплее в цифровом формате от 00 до 98 по логарифмической шкале. На регуляторе баланса также имеется указание на направление хода.

Как и все продукты Chord, каждая металлическая конструкция вытачивается из цельного алюминия, образуя исключительно прочное и красивое устройство, превосходно гасящее любые возникающие колебания.

Особенности

Шесть несимметричных входов

Две пары симметричных и пара несимметричных выходов

Два отдельных входа/выхода для мониторинга

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

